

## 高温灭菌器(不锈钢制箱体)

### (M 420 P)

工作温度范围	50°C-250°C
体积 (箱内容积)	48lt
热电偶类型	J 型号
温度控制	数字化PID控制
负荷开关元件	SSR (固态继电器)
恒温器设置增量	in1°Csteps
恒温器工作精度	±1°C
温度计显示增量	in1°Csteps
箱体温度精度	±2°C
循环风机	可配置
延迟/处理时间	1min-99hours 59min
计时开始	达到设定温度值时
安全措施	(50-300) °C液体膨胀式安全温控
外壳材料	涂有烘干磁漆的钢板
箱体材质	阳极氧化铝板
绝缘材质	岩棉
架子	2孔不锈钢板
保险丝	6安培
额定功率	1200W
电源	AC190-240V/50-60Hz
箱体体积	42x35x33cm
总体体积	71x54x49cm
净重	33kg
总重	38kg



### (M 5040 P)

工作温度范围	50°C-250°C
体积 (箱内容积)	100lt
热电偶类型	J 型号
温度控制	数字化PID控制
负荷开关元件	SSR (固态继电器)
恒温器设置增量	in1°Csteps
恒温器工作精度	±1°C
温度计显示增量	in1°Csteps
箱体温度精度	±2°C
循环风机	可配置
延迟/处理时间	1min-99hours 59min
计时开始	达到设定温度值时
安全措施	(50-300) °C液体膨胀式安全温控
外壳材料	涂有烘干磁漆的钢板
箱体材质	阳极氧化铝板
绝缘材质	岩棉
架子	2孔不锈钢板
保险丝	10安培
额定功率	1750W
电源	AC190-240V/50-60Hz
箱体体积	50x50x40cm
总体体积	79x69x53cm
净重	53kg
总重	59kg



www.ma-sum.com

全国统一服务热线: 4007842772

(M 6040 P)

工作温度范围  
体积 (箱内容积)  
热电偶类型  
温度控制  
负荷开关元件  
恒温器设置增量  
恒温器工作精度  
温度计显示增量  
箱体温度精度  
循环风机  
延迟/处理时间  
计时开始  
安全措施  
外壳材料  
箱体材质  
绝缘材质  
架子  
保险丝  
额定功率  
电源  
箱体体积  
总体体积  
净重  
总重

50°C-250°C  
120lt  
J 型号  
数字化PID控制  
SSR (固态继电器)  
in1°Csteps  
±1°C  
in1°Csteps  
±2°C  
可配置  
1min-99hours 59min  
达到设定温度值时  
(50-300) °C液体膨胀式安全温控  
涂有烘干磁漆的钢板  
阳极氧化铝板  
岩棉  
2孔不锈钢板  
10安培  
1750W  
AC190-240V/50-60Hz  
50x60x40cm  
79x79x53cm  
55kg  
62kg

